

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Clase de artículo	21T

**Descripción****Nota:**

Con KNUX 1604.. Utilizar plaquita R.

**Descripción técnica**

Juego de resortes	259044 3
Tornillo para brida	259021 3
Brida de sujeción	259038 16
Pin	259049 4
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	22 mm
Resorte	259046 3
Plaquita de corte adecuada	KNUX 1604.. R/L
Calzo	259031 4
Tamaño de placa	16 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	40 mm
Código ISO Soporte	A32U CKUNR/L16
Longitud total L	350 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	31 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Espiga Tipo 4	259049 4
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Resorte Tipo 3	259046 3
Brida de sujeción Tipo 16	259038 16
Juego de resortes 10 piezas Tipo 3	259044 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 3	259021 3
Calzo Tipo 4	259031 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600