

Garant
CNMM 160612, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMM 160612 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 10 mm
 Avance f : 0,4 - 1,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 300 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 300 m/min
Rompevirutas	SR
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	2 - 10 mm
Aplicación principal	P
Radio angular	1,2 mm

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMM 160612
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado