

Garant**KNUX 160410L, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	1 mm
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

