

Garant
CNMM 120408, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMM 120408 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 10 mm
 Avance f : 0,4 - 1,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 300 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SR
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 300 m/min
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	2 - 10 mm

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado