

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Clase de artículo	21T

Descripción**Nota:**

Con KNUX 1604.. Utilizar plaquita L.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	KNUX 1604.. R/L
Desplazamiento central L ₃	20,5 mm
Juego de resortes	259044 3
Tamaño de placa	16 mm
Brida de sujeción	259038 17
Código ISO Soporte	A25T CKUNR/L16
Tornillo para brida	259021 3
Pin	259049 4
Ø perforación previa mínima D _{min.}	36 mm
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica

Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 17	259038 17
Tornillo para brida de sujeción Tipo 3	259021 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Juego de resortes 10 piezas Tipo 3	259044 3
Espiga Tipo 4	259049 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600