

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Clase de artículo	21T

Descripción**Nota:**

Con KNUX 1604.. Utilizar plaquita L.

Descripción técnica

Brida de sujeción	259038 17
Pin	259049 4
Resorte	259046 3
Plaquita de corte adecuada	KNUX 1604.. R/L
Tornillo para brida	259021 3
Tamaño de placa	16 mm
Juego de resortes	259044 3
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Código ISO Soporte	A32U CKUNR/L16
Desplazamiento central L_3	22 mm
Calzo	259031 6
Longitud total L	350 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Ø de mango D _s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 6	259031 6
Brida de sujeción Tipo 17	259038 17
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Espiga Tipo 4	259049 4
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Resorte Tipo 3	259046 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 3	259021 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 3	259044 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600