

Garant**Fresa de copia extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212606 12
GTIN	4045197712745
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el Ø activo D_w . Utilizar un destornillador dinámico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	145 mm
Ø de mango D_s h6	12 mm
Tornillo para plaquita	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10 mm
Longitud Ø d_1	85 mm
Ø de corte D_c	12 mm
Longitud de voladizo L_1	22 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado copiadore
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Tornillo de amarre	219872
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2