

Garant
Fresa de copia, con rosca, Ø D: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	212620 10
GTIN	4045197712783
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

\varnothing de corte D_c	10 mm
Tornillo para plaquita	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	5,5 mm
Longitud total L_{tot}	23 mm
$\varnothing D_2$	9,5 mm
Rosca de alojamiento M	M5
Longitud 1	23 mm
Número de filos Z	2

Refrigeración interior	no
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado copiado
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	219871
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP