

Garant**Fresa de copia, con rosca, Ø D: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212620 16
GTIN	4045197712905
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el Ø activo D_w . Utilizar un destornillador dinámico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud 1	28 mm
Rosca de alojamiento M	M8
Ø D_2	13,5 mm
Tornillo para plaquita	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Longitud total L_{tot}	28 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Ø de corte D_c	16 mm

Número de filos Z	2
Refrigeración interior	no
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado copiadador
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Tornillo de amarre	219873