

Garant**Plaquita reversible de fresado Ø 25 mm, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	212680 ST1400
GTIN	4045197712523
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.

Avance f_z en titanio > 850 N/mm²: 0,3 mm

Tipo: ST1400

Clase: HB7520

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Material de corte	MD
Clase	HB7520
Avance f_z en aluminio que produce virutas cortas	0,3 mm
Avance f_z en acero < 1400 N/mm ²	0,33 mm

Avance f_z en acero < 60 HRC	0,25 mm
Avance f_z en titanio > 850 N/mm ²	0,3 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar