

**Garant**
**APHT 100305 FR, HU7815, Tipo: ALU**


## Datos de pedido

Número de pedido	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Clase de artículo	21A

## Descripción

### Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

### Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.

Para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\text{máx}} = 4,8$  mm.

Grosor de plaquita: 3,5 mm

Radio angular: 0,5 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,12 mm

## Descripción técnica

Avance $f_z$ por diente	0,12 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,5 mm
Código ISO plaquita de corte	APHT 100305 FR
Clase	HU7815

Material de corte	MD
Grosor de plaquita	3,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	600 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
CuZn	adecuado	500 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado	400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		