

**Garant**
**WNMG 080404, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

Número de pedido	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Clase de artículo	21G

### Descripción

WNMG 080404 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7020

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado