


**Garant**
**SNMG 120408, Clase: HB7020**


## Datos de pedido

Número de pedido	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Clase de artículo	21G

## Descripción

SNMG 120408 HB7020 Radio angular: 0,8 mm  
 Clase: HB7020  
 Rompevirutas: SS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7020

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado