

**Garant****SCMT 09T304, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7020
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado