

**Garant****KNUX 160405R, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	251030 HB7020
GTIN	4045197711144
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,5 mm
Clase	HB7020
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

