

**Garant**
**WNMG 080408, Clase: HB7020**


## Datos de pedido

Número de pedido	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Clase de artículo	21G

## Descripción

WNMG 080408 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7020

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado