

Garant**KNUX 160405L, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	SM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,5 mm
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Aplicación principal	P
Clase	HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

