


**DC. T 070202, Clase: PR1225****Datos de pedido**

Número de pedido	260381 PR1225
GTIN	4960664713509
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 070202 PR1225 Clase: PR1225
 Rompevirutas: MFP-SK
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 2,5 mm
 Avance f: 0,03 - 0,15 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	MFP-SK
Profundidad de corte a_p	0,05 - 2,5 mm
Aplicación secundaria	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	50 - 150 m/min

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,03 - 0,15 mm/rev,
Clase	PR1225
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado