

Garant
VBMT 160408, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160408 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado