

Garant**Soporte para tronzar eco con IKZ, Ø del mango d1: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319132 50
GTIN	4045197717207
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- **Con tobera pulverizadora esférica especial regulable, para la refrigeración óptima del filo independientemente de profundidad de tronzado.**
- **La temperatura del filo principal, así como la del filo secundario, se reduce notablemente, y permite un aumento claro de la velocidad de corte.**
- **Soporte de tronzado rápido para lamas de tronzado.**
- **Sujeción de la lama mediante placa de sujeción.**

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

Nota:

Tapón roscado para tobera pulverizadora esférica incluida. ¡Al utilizar lamas de tronzado convencionales se cierra el adaptador lateral para refrigerante con la lama! Bridas de sujeción adecuadas n.º 279840 2 y tornillos adecuados n.º 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.

Descripción técnica

L ₁	62 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
adecuado para altura de lama	32 mm

Ø del mango d ₁	50 mm
L ₂	100 mm
Altura H ₁	75,5 mm
Altura H ₂	47 mm
Tipo de producto	VDI soporte de tronzado