

Garant**Soporte para tronzar eco sobre cabeza con IKZ, Ø del mango d1: 30mm**

Datos de pedido

Número de pedido	319133 30
GTIN	4045197717245
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Con tobera pulverizadora esférica especial regulable, para la refrigeración óptima del filo independientemente de profundidad de tronzado.
- La temperatura del filo principal, así como la del filo secundario, se reduce notablemente, y permite un aumento claro de la velocidad de corte.
- Soporte de tronzado rápido para lamas de tronzado.
- Sujeción de la lama mediante placa de sujeción.

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

Nota:

Tapón roscado para tobera pulverizadora esférica incluida. ¡Al utilizar lamas de tronzado convencionales se cierra el adaptador lateral para refrigerante con la lama! Bridas de sujeción adecuadas n.º 279840 2 y tornillos adecuados n.º 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.

Descripción técnica

adecuado para altura de lama	32 mm
L ₁	47 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30

L ₂	70 mm
Ø del mango d ₁	30 mm
Altura H ₁	57,4 mm
Altura H ₂	37 mm
Tipo de producto	VDI soporte de tronzado