

**Garant**

Fresa de planear 45° corte a la izquierda, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:  
80/6mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Clase de artículo	210

**Descripción****Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø de corte D <sub>c</sub>	80 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	50 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Ø exterior máximo D <sub>máx.</sub>	93 mm
Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800