

Garant**VBMT 110302, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302

Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado