

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	11,9 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	14 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A16M SVVCR/L11
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	23 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15,5 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Profundidad útil T	9,5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500