

**Garant**
**Zirkularfräser, Hartmetall, Typ: 18XL**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Artikelklasse	21Q

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: P16

kleinster Bohr-Ø D: 18 mm

Innen-Ø d<sub>1</sub>: 12 mm

maximale Schnitttiefe S<sub>max</sub>: 2,7 mm

Auskraglänge L<sub>1</sub>: 77,5 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 126,6 mm

**Technische Beschreibung**

kleinster Bohr-Ø D	14 - 22 mm
Schaftausführung	zylindrisch
Innen-Ø d <sub>1</sub>	12 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	12 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	126,6 mm
Spannschrauben-Set	219818 (8IP; 3,8 Nm)
maximale Schnitttiefe S <sub>max</sub>	5 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	77,5 mm

Schaft	DIN 6535 HA
für Platten-Typ	P16
Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	75,5 mm
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219818
-------------------------------------	--------