


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SOET 083604 PDER, für Softcut® HSI, HU7810, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,15 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOET 083604 PDER
Sorte	HU7810

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	700 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	700 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	650 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		