Garant

Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120604, für Eckfräser, Typ: GG

Bestelldaten

Bestellnummer	215111 GG
GTIN	4045197703118
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:
Sehr stabile und doppelseitige 4-Schneiden-Wendeplatte.
Durch die einzigartige Wendeschneidplattengeometrie wird die Schneide nicht durch die Bohrung geschwächt.
Einsatzdaten:
$a_{p\,max}$ = 12 mm.
a_p = 10 mm (Empfehlung).
Achtung:
Nicht zum Vollnutfräsen geeignet!
Hinweis:
Besäumen: Einsatzrichtwerte für a_e = 0,3×D / a_p = 10 mm.
Eckenradius: 0,4 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,15 mm
Sorte: HB9720

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm

Typ	GG
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB9720
Toleranz	K
ISO-Code Wendeschneidplatte	AN.U 120604
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen