



Muela abrasiva combinada PREMIUM*** CUT AND GRIND, Ø de muela: 115mm



Datos de pedido

Número de pedido	563220 115
GTIN	9003170019132
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Delgada **muela abrasiva combinada** con estructura Multilayer para elevada estabilidad, con protección contra cortes profundos en la parte del codo.

Aplicación:

Para separación y fácil rectificado por abrasión sin cambiar de herramienta.

Especificación:

A46Q-BFXA.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	13300 min ⁻¹
Descripción de la forma	acodado
Ø de perforación	22,23 mm
Anchura del disco de corte	2 mm
Especificación	A46Q-BFXA

Ø de muela	115 mm
Para grosor de material	6 - 10 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Ángulo de inclinación recomendado	20-30 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		