


Garant
Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde zylindrische Form, HSK-A 63, Gewinde M × Länge L1: M16X50

Bestelldaten

Bestellnummer	307042 M16X50
GTIN	4045197707017
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Zylindrische Bauform.
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 301358, Reduzierung Nr. 301359, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Vollhartmetall-Aufnahmen bzw. -Verlängerungen für Einschraubfräser Nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Technische Beschreibung

L ₂	5 mm
Ø D ₂	29 mm
Nutzlänge L ₁	50 mm
Gewinde M	M16×50
Auskraglänge A-Maß	76 mm
Bohrungs-Ø D ₁	17 mm

Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme