

**Disco de corte CUBITRON™ II ESTRECHO, Ø de muela: 230mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563320 230
GTIN	5902658654633
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Rendimiento de corte y durabilidad extremadamente elevados gracias al **grano de cerámica configurado con precisión en productos Cubitron™ II**.

Máxima comodidad para el usuario gracias a un comportamiento de corte de tronzado muy blando, para el que no se necesita mucha fuerza.

Aplicación:

Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico y un guiado ergonómico y cómodo del corte.

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte V_c máxima de 80 m/s.

Especificación:

A36S-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
------------------	----------

Anchura del disco de corte	2 mm
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Forma	41
Descripción de la forma	recto
Especificación	A36S-BF
Ø de muela	230 mm
Serie	Cubitron™ II
Para grosor de material	6 - 10 mm
Medio abrasivo	Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		

CuZn	adecuado con restricciones
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones
seco	adecuado

Accesorios

Par de bridas de sujeción Ø de brida 76 mm	563990 76
--	-----------