

**Garant**
**Schrumpffutter, PSC 50 kurz, Spann-Ø D1: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308567 10
GTIN	4045197703606
Artikelklasse	31C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

**Sonderzubehör:**

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450. Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Zerspanungsstrategie: HPC

Spann-Ø D<sub>1</sub>: 10 mm

Auskraglänge A-Maß: 75 mm

Außen-Ø D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Auskraglänge A-Maß	75 mm
Außen-Ø D	32 mm

Aufnahme	PSC 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

---

## Zubehör

Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Unterbauschrank	354290
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12