

Garant
CNMM 120412, Clase: HB7020


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250453 HB7020 |
| GTIN | 4045197711250 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

CNMM 120412 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 10 mm
 Avance f : 0,4 - 1,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 300 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 2 - 10 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 100 - 300 m/min |
| Rompevirutas | SR |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Aplicación principal | P |
| Avance f | 0,4 - 1,2 mm/rev, |
| Radio angular | 1,2 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Clase | HB7020 |
| Asignación fino/desbaste | Desbastado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CNMM 120412 |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |