

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Clase de artículo	21T

**Descripción****Nota:**

Con KNUX 1604.. Utilizar plaquita R.

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	A25T CKUNR/L16
Brida de sujeción	259038 16
Tornillo para brida	259021 3
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	20,5 mm
Plaquita de corte adecuada	KNUX 1604.. R/L
Juego de resortes	259044 3
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	36 mm
Pin	259049 4
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	23 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica

Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Brida de sujeción Tipo 16	259038 16
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Juego de resortes 10 piezas Tipo 3	259044 3
Espiga Tipo 4	259049 4
Tornillo para brida de sujeción Tipo 3	259021 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600