


**Garant**
**Plaquita de fresado Ø 8 mm, Tipo: TI**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212630 TI
GTIN	4045197712134
Clase de artículo	21A

**Descripción**
**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· Precisión de radio, concentricidad y en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicación:**

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.

Avance  $f_z$  en titanio  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Clase: HB7935

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Clase	HB7935
Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas	0,15 mm
Avance $f_z$ en acero $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Avance $f_z$ en titanio $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Número de cambios/cortes	1

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar