

Garant**Fresa de copia extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212606 20
GTIN	4045197712769
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el Ø activo D_w . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	20 mm
Longitud total L_{tot}	191 mm
Tornillo para plaquita	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Longitud Ø d_1	115 mm
Longitud de voladizo L_1	34 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Ø d_1	17 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado copiadore
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Tornillo de amarre	219874