

**Garant****Fresa de inmersión de 93°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	211852 32/4
GTIN	4045197715135
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Prolongable a voluntad mediante conexión de rosca.

### Aplicación:

Para la prevención de atascamientos de virutas, especialmente para vaciados profundos.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,9** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

## Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M16
Ø de corte D <sub>c</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	VDGT 11T2..
Juego tornillo para plaquita reversible	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Longitud total L <sub>tot</sub>	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Número de filos Z	4

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	28,4 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	62 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	3,5 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	3,02 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,9 Nm	211750 0,9
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219801
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP