

Garant**Fresa de inmersión de 93°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 40/3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	211813 40/3
GTIN	4045197715098
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Prolongable a voluntad mediante conexión de rosca.

Aplicación:

Para la prevención de atascamientos de virutas, especialmente para vaciados profundos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₂	29 mm
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Ø D ₁ h6	17 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Ø de corte D _c	40 mm
Longitud total L _{tot}	47 mm
Número de filos Z	3

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	5,65 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	78 mm
Fresado circular de taladro a_p	8 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	30,34 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800