


Garant**Plaquita de tronzar neutro, HB9140, Ancho de tronzado w: 6,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Clase de artículo	21H

Descripción**Ejecución:**

Con chaflán de protección. Para una mayor potencia de arranque de viruta, aceros de mayor resistencia mecánica y cortes interrumpidos (aumentar el avance en un 10 %).

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,17 mm/rev,
Radio angular	0,3 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiAlN ²
Aplicación principal	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB9140
Número de cambios/cortes	1

Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		