

Garant**Plaquita de tronzar neutro, HB9140, Ancho de tronzado w: 6,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273292 6,0
GTIN	4062406085407
Clase de artículo	21H

Descripción**Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,17 mm/rev,
Recubrimiento	TiAlN ²
Material de corte	MD
Radio angular	0,3 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB9140
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		