


**Garant****Plaquita de tronzar neutro, HU9310, Ancho de tronzado w: 8,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Clase de artículo	21H

**Descripción****Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

**Descripción técnica**

Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ancho de tronzado w	8 mm
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Clase	HU9310
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		