

Marcador L



Datos de pedido

Número de pedido	358752
GTIN	4020772550226
Clase de artículo	38D

Descripción

Ejecución:

Carcasa de aluminio con mango Weldon. Ajuste gradual de la fuerza de pretensión. Profundidad letra 0,1–0,3 mm.

Ventaja:

Compactación de superficie, de este modo sin debilitamiento ni daños del material. La velocidad de identificación corresponde al avance máximo. Elevada resistencia al desgaste, de este modo larga vida útil de la aguja especial. Adecuada para identificar superficies redondas. Se puede utilizar en torno. Elevada seguridad del proceso. **Rápido cambio de la aguja** gracias a la posibilidad de una extracción sencilla. Se compensan irregularidades de las piezas de trabajo de hasta 7 mm (según la versión).

Aplicación:

Para señalizar los materiales más diversos como aluminio, titanio, acero, bronce, cobre, latón, plásticos, etc. Con punta de aguja relativamente pequeña se pueden rotular durezas de superficie de hasta 57 HRC.

Nota:

Aguja trazadora n.º 358755; 358756, pedir por **separado**.

Descripción técnica

ØD	42 mm
L ₁	119 mm
L	108 mm
Ø del mango d	20 mm

\varnothing D ₁	3 mm
Тіро	1560ML
Tipo de producto	Herramienta de rotulación