

Garant**Broca especial MDI DIN 6535 HA, Sin revestimiento, Ø DC ±0,003: 1,97 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	121201 1,97
GTIN	4045197715456
Clase de artículo	11E

Descripción

Ejecución:

Broca de precisión espiralizada para plásticos. **El autocentrado** gracias a la **geometría de 1 filo** proporciona la **máxima exactitud del calibre de puntas**. Ranuras espirales **pulidas** para **evacuación de viruta óptima**.

Cumplimiento de la **banda de tolerancias IT7** posible desde Ø entrada hasta Ø salida **gracias al afilado especial**.

Tolerancia: Tamaño Ø nominal ±0,003 mm.

Recomendación:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con **n.º 121201 + 129100HB**.

Forma **HE**: pedir con **n.º 121201 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537

Tolerancia Ø nominal: ±0,003

Número de filos Z: 1

Semiestándar: sí

Tolerancia Ø nominal: ±0,003

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 11,1 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D_s : 3 mm

Avance f en PEEK: 0,1 mm/rev,

Descripción técnica

Longitud de la ranura de viruta L_c	14 mm
---------------------------------------	-------

Tolerancia de mango	h6
Ø nominal D _c	1,97 mm
Número de filos Z	1
Tolerancia Ø nominal	±0,003
Ø de mango D _s	3 mm
Longitud total L	50 mm
Avance f en PEEK	0,1 mm/rev,
Norma	DIN 6537
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	11,1 mm
Semiestándar	sí
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Profundidad de taladrado hasta	5×D
Ángulo de punta	120 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral