

Garant**Plaquita reversible para grabado, HB7525, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Clase de artículo	21Y

Descripción

Plaquita reversible para grabado UNI Avance f: 0,003-0,03 mm

Descripción técnica

Avance f	0,003-0,03 mm
Material de corte	HM
Tipo	UNI
Clase	HB7525
Ángulo de punta	60 grados
Radio angular R _e	0,08 mm
Longitud de escalón b	0,4 mm
t _{máx.}	2 mm
W _{máx.}	2,71 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para grabado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	M
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		