

SWISS TOOLS

## Cabezal de corte, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 40/12 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	260013 40/12
GTIN	2050001912220
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para HSK-T y cuerpos de base PSC. Refrigeración óptima gracias a boquillas de refrigeración de alta presión orientadas.

#### Idóneo para :

Cuerpo de base barra de mandrinar **n.º 320102; 320103; 320407; 320408.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähditys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Interfaz/punto separación: 40 mm

Código ISO cabezal de corte: SCLCR/L

Plaquita de corte adecuada: CC.. 1204..

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 50 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 40 mm

### Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR/L
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	50 mm
Interfaz/punto separación	40 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Desplazamiento central	27 mm
Tamaño de placa	12 mm
Piezas de recambio	320620_2
Ø de mango	40 mm
Longitud total	40 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

## Accesorios

Tornillo Torx n.º 2 Tipo 2	320620 2
----------------------------	----------