

Garant
TCMT 110202, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110202 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	SS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7020

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado