



## Eurocaja de aluminio, Capacidad: 63l



### Datos de pedido

Número de pedido	963420 63
GTIN	4003866407101
Clase de artículo	96L

### Descripción

#### Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero fino, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

### Descripción técnica

Altura	250 mm
Anchura interior	1150 mm
Profundidad	300 mm
Peso	6,3 kg
Capacidad	63 l
Anchura	1200 mm

Profundidad interior	250 mm
Altura interior	220 mm
transportable	no
Tipo de producto	Caja de aluminio

---

## Accesorios

Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo VS	963426 VS
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40742	963425 40742
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40741	963425 40741
Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo GL	963426 GL