

Garant
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M22

Datos de pedido

Número de pedido	130400 M22
GTIN	4062406088538
Clase de artículo	11G

Descripción
Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Primer macho con espigas de guía largas.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 2,5 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango D_s: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 19,5 mm

Descripción técnica

Tipo de rosca	M
Paso de rosca	2,5 mm
Norma	DIN 352
Ø de rosca	22 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H

Profundidad de rosca	66 mm
Vástago cuadrado □	14,5 mm
Número de filos Z	3
Longitud total L	100 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	19,5 mm
Ø de mango D _s	18 mm
Tamaño de rosca	M22
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	A
Forma del corte previo	D
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		

Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones
INOX < 900 N/mm ²	adecuado
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones
Ti > 850 N/mm ²	adecuado
GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones