

Garant
TC. T 110202, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 110202 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SM
Clase	HB7020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado