

**Garant**
**VBMT 160402, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

Número de pedido	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Clase de artículo	21G

### Descripción

VBMT 160402 HB7020 Clase: HB7020  
 Rompevirutas: SS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Rompevirutas	SS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado