



Eurocaja de aluminio, Capacidad: 155l



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 963420 155 |
| GTIN | 4003866407057 |
| Clase de artículo | 96L |

Descripción

Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero fino, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

Descripción técnica

| | |
|----------------------|--------|
| Altura interior | 380 mm |
| Anchura | 800 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 410 mm |
| Profundidad interior | 550 mm |
| Capacidad | 155 l |

| | |
|------------------|------------------|
| Peso | 7,5 kg |
| Anchura interior | 750 mm |
| transportable | no |
| Tipo de producto | Caja de aluminio |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo VS | 963426 VS |
| Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo GL | 963426 GL |
| Juego moldes de espuma Tipo 2 | 963423 2 |
| Juego de ruedas para montar | 963424 |
| Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40741 | 963425 40741 |
| Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40742 | 963425 40742 |